



HM-Fräser Schliff 70

Stück Einfachverzahnung blau standard, HP, Figur 196, 4 mm, ISO 009



Artikelnr.: 108678
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 5,32

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Einfachverzahnung blau standard, HP, Figur 196, Kopflänge: 4 mm, ISO 009

Für alle Dentalmaterialien geeignet. Die Einfachverzahnung ermöglicht ein glatteres Schliffbild, besonders auf Kunststoffen und reduziert so die Nacharbeit.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.