



CeraTec

Stück HP, Figur 248, 7 mm, ISO 035



Artikelnr.: 112046
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 37 mm
Länge: 70 mm

€ 12,14

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer HP, Figur 248, 7 mm, ISO 035

CeraTec – Speziell entwickelt zur Bearbeitung von Hochleistungs-Zirkon mit sehr hohen Härtegraden für einen schonenden Materialabtrag. Neue Formen, Ball und Torpedo: Die Ballform zur Bearbeitung von Okklusalfächen, gewährleistet während der Bearbeitung immer eine optimale Sicht auf die Arbeitsfläche. Mit der Torpedoform sind selbst schwierige Approximalräume bei Brücken, sowie komplizierte, wellenartige Präparationsränder, zu bearbeiten.

- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min
- Optimale Drehzahl 10.000 U/min
- Drehzahl (960.240HP) 5.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik