



HM-S-Finierer

Packung 5 Stück blau, 12 Schneiden, FG, Figur 277 Eiform, 4,2 mm, ISO 023



Artikelnr.: 125880
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 80 mm

€ 30,92

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer blau, 12 Schneiden, FG, Figur 277 Eiform, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

S-Finierer. Durch die Weiterentwicklung der Finierer-Verzahnung mit zusätzlichem Spiral-Querhieb wurde die Schneidleistung und Schneidqualität der Hartmetall-Finierer für die Anwendung auf Composite optimiert. Die neuartige Schneidengeometrie in Kombination mit Spanwinkel, Spanraumtiefe und Verzahnungswinkel gewährleistet eine höchste Schneidleistung mit glattem Schnitt, so dass neu nur noch 2 Finiererstufen zur Endbearbeitung einer Composite Restauration notwendig sind. Stufe (1) = S-Finierer, Stufe (2) = ultrafeiner Finierer (Weissring). Anschliessend erfolgt die Hochglanz-Politur mit dem TopGloss Einstufen-Diamantkorn-Polierer (3).

- blau - 12 Schneiden

S-Finierer, effizienter und schneller Arbeiten.

Mit den neuen reduzieren Sie die Finierung einer Composite Füllung von 3 auf 2 Stufen. Stufe (1) mit *S-Finierer*, die Füllungsoberfläche wird besser geglättet als mit den 2 herkömmlichen rot- und gelbring Finierern. Stufe (2) mit ultrafeinem weissring Finierer, die Oberflächenrauigkeit ist kleiner 1 µm und damit bereit zur Hochglanzpolitur mit dem TopGloss Diamantpolierer.

- Füllungsbearbeitung
- mit Wasserspray Kühlung
- Optimale Drehzahl = 20.000 U/min.