



## smart Silikonschläuche für Elektromotoren

Stück 1,35 m KV4, Schlauchanschluss grau/schwarz



Artikelnr.: 127136  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.211 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 225 mm  
Länge: 234 mm

**€ 155,80**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** 1,35 m Schlauch KV4, Schlauchanschluss grau/schwarz, mit Wasserregulierung und drehbarem Anschluss

smartdent Silikonschläuche – beste Qualität für beste Verbindungen. Maximale Flexibilität. Dank der flexiblen, um 400° drehbaren Swivel Connection erleben Sie im Arbeitsalltag völlige Bewegungsfreiheit. Maximale Kompatibilität. smartdent Schläuche sind erhältlich für Turbinen und Motoren. Maximale Lebensdauer. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, besonders strapazierfähigem Silikon, bieten smartdent Schläuche maximale Haltbarkeit. Schlauchfarbe hellgrau RAL 9002.

- smartdent Silikonschlauch KV1 schwarz ist für Elektromotoren MK-dent EM1190K, KaVo K190/196/200 und passend für KaVo Einheiten 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080
- smartdent Silikonschlauch KV1 grau ist für Elektromotoren MK-dent EM1190K, KaVo K190/196/200 und passend für KaVo Einheiten 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080
- smartdent Silikonschlauch KV2 schwarz ist für Elektromotoren KaVo K192/201 und passend für KaVo Einheiten 1057, 1060
- smartdent Silikonschlauch KV2 grau ist für Elektromotoren MK-dent EM1190K, KaVo K190/196/200 und passend für KaVo Einheiten 1057, 1060
- smartdent Silikonschlauch KV3 grau ist für Elektromotoren MK-dent EM1190K, KaVo K190/196/200 und passend für KaVo Einheiten 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080
- smartdent Silikonschlauch KV4 grau/schwarz ist für Elektromotoren KaVo K700-K703 und passend für KaVo Einheiten 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080
- smartdent Silikonschlauch KV5 grau/schwarz ist für Elektromotoren KaVo K700-K703 und passend für KaVo Einheiten E50, E70, E80 nur für Peitschenvariante