



HM-Bohrer C1

Packung 5 Stück rund, HP, Figur 001, ISO 002



Artikelnr.: 200479
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 7 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 13,66

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer rund, HP, Figur 001, ISO 002

- Fissurenzieher (ISO 002 - 004) = Max. Drehzahl für Keramik HP 30.000 - 40.000 U/min., Max. Drehzahl für Metall HP 15.000 - 25.000 U/min.
Occlusalbearbeitung Legierungen, Occlusalbearbeitung Keramik
- Bohrer rund (ISO 005 - 027) = Max. Drehzahl 5.000 - 50.000 U/min.
Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik