



HM-Fräser Schliff 53

Stück braun feingrob, HP, Figur 274, 14 mm, ISO 060



Artikelnr.: 200568
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 16,48

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser braun feingrob, HP, Figur 274, Kopflänge: 14 mm, ISO 060

Zur Bearbeitung von Prothesenbasiskunststoffen. Die Feingrob-Verzahnung ist speziell auf die Arbeiten in der Kunststofftechnik abgestimmt, ist leicht zu führen, hakt nicht ein und erzeugt glatte Material-Oberflächen.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Kunststofftechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.