



## DIATECH COMPOSHINE PLUS

Packung 5 Stück hellblau, RA, Figur 304 kleine Linse, 2,5 mm, ISO 100

---



Artikelnr.: 201103  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 26 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 110 mm

**€ 30,23**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Polierer hellblau, RA, Figur 304 kleine Linse, Kopflänge: 2,5 mm, ISO 100

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Komposit
- Drehzahl 3.000-8.000 U/min., Drehzahl Twister: 10.000-12.000 U/min.