

VALO™ GRAND

Kit LED-Polymerisationsleuchte, Corded 2,13 m Kabel



Artikelnr.: 206289
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.914 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 154 mm
Länge: 319 mm

€ 1.209,17

Zzgl. MwSt.

Kit VALO GRAND LED-Polymerisationsleuchte, Corded 2,13 m Kabel, inklusive Netzteil mit Universalsteckern, Schutzbrille (Blaulicht), Handstückhalter, 1 Musterpackung Hygieneschutzhüllen

VALO™ Grand Cordless LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE.

- Breitband-LEDs mit hoher Lichtenergie härten alle Dentalmaterialien aus
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die drei Polymerisations-Modi – Standard Power (1.000 mW/cm²), High Power (1.600 mW/cm²) und Xtra Power (3.200 mW/cm²)
- Extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung ermöglicht hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen
- Einzigartiges einteiliges Design ist leicht und zugleich äußerst stabil
- Hocheffiziente LEDs und spezielles Aluminium aus der Luftfahrttechnik halten das Lampengehäuse immer kühl
- Die zweite Polymerisationstaste auf der Unterseite ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Das batteriebetriebene, kabellose Design bietet optimalen Komfort und höchste Flexibilität
- Arbeitet mit sicheren, preiswerten, aufladbaren Batterien