



HeraCeram® Saphir

Dose 2 ml Paste opaker PO A3



Artikelnr.: 206745
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 37 mm
Länge: 40 mm

€ 41,07

Zzgl. MwSt.

Dose 2 ml Paste opaker PO A3

Das Juwel unter den Verblendkeramiken für klassische Aufbrennlegierungen.

HeraCeram® Saphir ist die optimale Wahl für die Verblendung klassischer Aufbrennlegierungen in einem WAK-Bereich von 13,5 – 14,9 $\mu\text{m}/\text{mK}$. Mit *HeraCeram® Saphir* gelangen Zahntechniker mit einer auf den modernen Laboralltag zugeschnittenen Metallkeramik ganz einfach zur perfekten Ästhetik. Denn mithilfe der „Light Booster“-Technologie, dem brandneuen Pastenopaker und der sehr einfachen Handhabung erreichen Zahntechniker spielend leicht, schnell und sicher ihr Ziel: Verblendungen, die so natürlich wirken wie die eigenen Zähne.

- Natürliche Ästhetik und brillante Opaleszenz auf Metallgerüsten dank "Light Booster"-Technologie
- Der Opaleszenzeffekt bleibt auch bei Mehrfachbränden unverändert erhalten
- Stabilisierte Leuzit-Struktur (SLS) schützt vor unkontrolliertem WAK-Anstieg (kein Chipping)
- Brandneuer Pastenopaker mit eindrucksvoller Deckkraft in extrem dünnen Schichten (60 – 100 μm)
- Ästhetisch flexibel und einfach in der Anwendung – von der Standardschichtung bis hin zur High-End-Schichtung

Das Geheimnis für das Erreichen eines neuen Levels in Bezug auf Ästhetik bei Keramikassen liegt in der Light Booster Technologie - einem neuen Glaskeramiksystem das natürlichen Look und ausgezeichnete Opaleszenz ermöglicht. Mit HeraCeram Saphir wird die Verblendung von Metallgerüsten ungemein vereinfacht und das Ergebnis überzeugt - auch auf dem opaken Gerüstmaterial.