




HM-Fräser Schliff 45AC

Stück ZrN-Besch., Diamantschliff, blau mittel, HP, Fig. 194, 13 mm, ISO 040

Artikelnr.: 207778
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 38 mm
Länge: 72 mm

€ 25,75

Zzgl. MwSt.



Stück Fräser Zirkon-Nitrid Beschichtung, Diamantschliff, blau mittel, HP, Figur 194, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

Neue optimierte Instrumente mit Hart-Beschichtung ZrN (Zirkon-Nitrid). Für einen ruhigeren Lauf beim Fräsen und einer reduzierten Wärmeentwicklung, durch geringeres Zusetzen des Span-raumes. Für rasches Zerspanung ohne zu schmieren. Garantiert eine optimale Oberflächen-Qualität. Hohe Fräser Lebensdauer. Zum Abtragen von trockenem Gips. Zur Bearbeitung von Prothesenbasiskunststoffen. Bearbeitung von Compositen. Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.