

LED Premium Line

Stück



Artikelnr.: 210620
Hersteller: ROL Lichttechnik GmbH
Gewicht: 5.8 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 650 mm
Länge: 825 mm

€ 615,03

Zzgl. MwSt.

Stück LED Gelenkleuchte 32W

Unsere LED Gelenkleuchte Premium Line besticht durch eine flexible und einfache Bedienbarkeit. Sie zählt daher auch zu einer unserer flexibelsten RMD LED Gelenkleuchten. Dank eines innovativen Gasdruckfederarms wird es ermöglicht, dass der grazile Leuchtenkopf der LED Premium Line ohne den Gebrauch einer Feststellschraube beliebig leicht positioniert und bei Bedarf gekippt werden kann. Für eine hervorragende Lichtqualität sorgen zweireihig angeordnete MidPower LED-Module, die jeden Arbeitsplatz mit ausreichend Licht versorgen.

- Gasdruckfederarm mit 2 integrierten Gasdruckfedern (Parallelogramm)
- Serienmäßig stufenlos und flimmerfrei dimmbar mit Memoryfunktion
- Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum
- Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Leuchtenkopfes
- LED-Abdeckung durch Mikropismenscheibe + bifunktionale Diffusorscheibe (wendbar für 2 unterschiedliche Diffusionsgrade) – alternativ mit opalweißer Scheibe für Anwendungen mit glänzenden Teilen
- Gleichmäßiges, schattenfreies, blendfreies Licht
- Farbe: silbergrau RAL 9006
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Inkl. universal Aufschraubflansch

Optional:

- Unterer Tragarm
- 300 mm
- 400 mm
- Leuchtengehäuse auf Wunsch auch in weiß lieferbar
- Abmessungen-Leuchtenkopf (in mm): Leuchtenkopf (LxBxH): 585 x 111 x 35,5 mm