

VALO™ X

Kit LED-Polymerisationsleuchte inklusive Zubehör



Artikelnr.: 216535
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 1.388 kg
Höhe: 108 mm
Breite: 122 mm
Länge: 313 mm

€ 1.390,00

Zzgl. MwSt.

Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive 2 wiederaufladbare Batterien, Ladegerät, Netzteil (für Batterieladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabeladapter, Handstückhalter, Lichtschild, 15 Schutzhüllen

Die VALO X Härtingsleuchte wurde von Grund auf neu entwickelt, um Ihnen die Haltbarkeit, Leistung, Zugänglichkeit und Vielseitigkeit zu bieten, die Sie benötigen. Seine Aluminiumkonstruktion in Luft- und Raumfahrtqualität bietet extreme Haltbarkeit, während das flache, kompakte und ergonomische Stabdesign einen optimalen Zugang zu allen Regionen des Mundes bietet, ohne den Komfort für Patient oder Arzt zu beeinträchtigen. Mit dem VALO X Härtingslicht können Sie sich auf eine vollständigere Aushärtung verlassen, dank seines 12,5-mm-Objektivs und des leistungsstarken benutzerdefinierten LED-Chips, der eine überlegene Aushärtungstiefe und Strahlkollimation mit besserem Wärmemanagement als andere Leuchten bietet. Die VALO X Härtingsleuchte ist mit zwei Leistungsmodi (Standard Power und Xtra Power), zwei Diagnosehilfemodi (Schwarzlicht- und Weißlicht-Diagnosehilfemodi) und der Möglichkeit, kabelgebunden oder kabellos zu arbeiten,

ausgestattet. Sein vereinfachtes Design ermöglicht eine Ein-Knopf-Aktivierung und die Beschleunigungsmesserfunktion ermöglicht es Ihnen, mit einer einfachen Bewegung des Zauberstabs zwischen den Betriebs- und Diagnosehilfemodi zu wechseln. Dies eliminiert unangenehmes Fummeln während eines Eingriffs, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument fallen gelassen wird, und hilft Ihnen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Im Lieferumfang jeder Leuchte sind fünf Zubehörlinsen enthalten, die die Vielseitigkeit Ihres VALO X Härtingslichts weiter verbessern. Darüber hinaus ist jede VALO X Härtingsleuchte durch unsere 5-jährige Herstellergarantie abgedeckt, so dass Sie sich auf Ihre Investition verlassen können.

- 12,5 mm Objektivöffnung
- Langlebige benutzerdefinierte LEDs umfassen 8 Härtings- und 4 weiße Lichter
- Flacher Stabkopf erreicht leicht hintere Restaurationen
- Langlebiges Aluminiumgehäuse in Luft- und Raumfahrtqualität
- Standard-Power- und Xtra-Power-Modus
- Diagnosemodi Weißlicht und Schwarzlicht
- Vereinfachtes Design für Ein-Knopf-Aktivierung
- Beschleunigungsmesserfunktion wechselt mit einer Bewegung des Handgelenks durch die Modi
- Kabelgebundene und kabellose Funktionalität
- VALO X-Markenbatterien halten bis zu 120 Aushärtungszyklen ohne Aufladen
- VALO X-Markenbatterien halten bis zu 500 Ladezyklen vor dem Austausch
- 5 Zubehörobjektive im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie