



## HM-Fräser Schliff 65

Stück Kreuzverzahnung, weiß Querhieb, HP, Figur 194, 14 mm, ISO 023

---



Artikelnr.: 216785  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 38 mm  
Länge: 70 mm

**€ 15,34**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Fräser Kreuzverzahnung, weiß Querhieb, HP, Figur 194, Kopflänge: 14 mm, ISO 023

Zur Bearbeitung von PEEK & PMMA Materialien. Die Verzahnung erlaubt einen schnellen Materialabtrag mit scharfem Schnitt ohne Materialerhitzung, hakt nicht ein und erzeugt glatte Material-Oberflächen, wodurch diese anschliessend leicht poliert werden können.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schlifffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.