



## DUSTY MINI HEPA

Stück



Artikelnr.: 217135  
Hersteller: Reitel Feinwerktechnik  
Gewicht: 1.5 kg  
Höhe: 515 mm  
Breite: 420 mm  
Länge: 420 mm

**€ 392,90**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Trockensauger

Klein und doch groß auftrumpfend! Der *DUSTY MINI HEPA* filtert das aufgesaugte Material mit HEPA Filterstufe 13 und dabei extrem leise. Je nach Betriebsmodus nur 49 bis 54 db(A) – die Absaugung bleibt angenehm leise und doch kraftvoll. Der Absaugmotor kann leistungsgeregelt werden. In dieser Preisklasse absolut außergewöhnlich. Filterbeutel und Motorfilter überzeugen mit preiswerten H13 Filtern. So geht saubere Luft im Dentallabor!

- Netzspannung 220-240 V / 50/60 Hz
- Leistung 700 W
- Schalldruckpegel 49 - 54 LpA [dB]
- Behältermaterial Kunststoff
- Behältervolumen 13 Liter (brutto)
- Filtertütenvolumen 9 Liter
- Länge Netzkabel 12 m
- Saugschlauchlänge 2,5 m
- Saugschlauch-ø 32 mm
- Gerätegewicht 5,7 kg
- Abmessungen (L x B x H) 38 x 28 x 43 cm