

SILENT powerCAM TC

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 221685
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 25.8 kg
Höhe: 730 mm
Breite: 420 mm
Länge: 660 mm

€ 2.177,77

Zzgl. MwSt.

Stück CAM Absaugung inklusive Quick Start Guide, Saugschlauch 2 m inklusive 2 Endmuffen

SILENT powerCAM TC CAM-Absaugung

Leistungsstarke und preiswerte CAM-Absaugung mit Kollektormotor, besonders geeignet für mittelgroße bis große CAM-Anlagen.

Vorteile

- Gleichbleibend volle Saugleistung durch automatische Filterabreinigung.
- Gesicherter Produktionsablauf durch innovative Motortechnologie (3x längere Laufzeit als herkömmliche Kollektormotoren).
- Hohe Saugleistung mit bis zu 3980 l/min.

Details

- Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Einheit durch SPS-Schnittstelle.
- Staubbeutellose Feinfiltertechnik.
- Einfacher Motorwechsel innerhalb weniger Minuten.
- Ruhiges Arbeiten durch geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3 dB (A).