


Asiga Max 2™

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 221696
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 19 kg
Höhe: 370 mm
Breite: 385 mm
Länge: 260 mm

€ 11.203,29

Zzgl. MwSt.

Stück 3D-Drucker inklusive 1 Liter Tray und Tray-Box, Composer Software, Werkzeug-Kit

Der *Asiga MAX 2*, entwickelt für die Dental-, Audiologie- und Fertigungsindustrie, kombiniert fortschrittliche DLP-Imaging-Technologie mit einer Pixelgröße von 62 µm für detailreiche Drucke hoher Qualität. Er gewährt Zugang zu über 500 Materialien und zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung, 60-Sekunden-Kalibrierung und schnellen Materialwechsel aus. Als Komplettsystem inklusive der Asiga Composer Software mit lebenslangen Updates, WiFi, Wireless Direct und Ethernet-Anbindung, bietet der *MAX 2* alles für den sofortigen Einsatz in jedem Labor.

*Inklusive kostenlosem Support

Technische Daten:

- Maße (B x T x H): 260 x 385 x 370 mm
- Bauraum (X, Y, Z): 119 x 67 x 76 mm
- Systemkonforme Datenformate: STL, SLC, STM
- Bildtechnologie: 4K DLP-Imaging mit SPS™

Technologie

- Pixelgröße: 62 µm
- Lichtquelle: UV-LED Beamer
- Wellenlänge: 385 nm
- Spannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Leistung: 500 W
- Gewicht: 19 kg

Systemvoraussetzungen:

- Prozessor: 2,4 GHz

- Speicher: 4 GB
- Grafik: 256 MB, mindestens OpenGL 2.0
- Maus: zu bevorzugen
- Netzwerk: Unterstützt WiFi, WirelessDirect und Ethernet
- Freier Festplattenspeicher: 1 GB