



## Omni HM-Fräser Schliff 70

Stück einfachverzahnt, blau standard, HP, Figur 196, 4 mm, ISO 010



Artikelnr.: 31140  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 70 mm

**€ 4,80**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Fräser einfachverzahnt, blau standard, HP, Figur 196, Kopflänge: 4 mm, ISO 010

Für alle Dentalmaterialien geeignet. Die Einfachverzahnung ermöglicht ein glatteres Schliffbild, besonders auf Kunststoffen und reduziert so die Nacharbeit.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser:

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.