



Omni HM-Fräser Schliff 55

Stück kreuzverzahnt, schwarz supergrob, HP, Figur 263, 14 mm, ISO 070



Artikelnr.: 31149
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 23 mm
Länge: 70 mm

€ 14,01

Zzgl. MwSt.

Stück kreuzverzahnung, schwarz supergrob, HP, Figur 263, Kopflänge: 14 mm, ISO 070

Für großflächigen Abtrag von Kunststoffen und für die Bearbeitung von Gipsen und Löffelmaterialien aus Kunststoff.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser:

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- li>Modellherstellung, Kunststofftechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.