



Stahlfräser 81RF

Packung 5 Stück HP, Figur 001, ISO 050



Artikelnr.: 33078

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.007 kg

€ 43,23

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer HP, Figur 001, ISO 050

Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien.

Drehzahl ISO 005 - 016 = 50.000 U/min.

Drehzahl ISO 018 = 45.000 U/min.

Drehzahl ISO 021 = 40.000 U/min.

Drehzahl ISO 023 = 35.000 U/min.

Drehzahl ISO 025 - 027 = 30.000 U/min.

Drehzahl ISO 029 - 033 = 25.000 U/min.

Drehzahl ISO 035 - 042 = 20.000 U/min.

Drehzahl ISO 045 - 047 = 18.000 U/min.

Drehzahl ISO 050 - 055 = 15.000 U/min.

Drehzahl ISO 060 - 065 = 12.000 U/min.

Drehzahl ISO 070 - 085 = 10.000 U/min.

Drehzahl ISO 090 - 100 = 8.000 U/min.

Drehzahl ISO 110 - 120 = 7.000 U/min.

Drehzahl ISO 130 - 140 = 6.000 U/min.

Drehzahl ISO 150 - 160 = 5.000 U/min.

Drehzahl ISO 170 - 200 = 4.000 U/min.

Drehzahl ISO 220 = 3.500 U/min.

- Modellherstellung, Kunststofftechnik