




Einhängekorb K 14B St

Stück PK 2 C, Kunststoff



Artikelnr.: 48893

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.11 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 260 mm

Länge: 138 mm

€ 43,96

Zzgl. MwSt.

Stück Einhängkorb PK 2 C, Kunststoff

Zubehör für SONOREX Geräte. Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl. Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt.

K 10 passend für RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250, ZF 10

K 1C passend für RK 52/H, DT 52/H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

K 3C passend für RK 100/H, RK 102 H, DL 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, RG 2, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

K 3 CL passend für RK 103 H, DT 103 H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

K 5C passend für RK 255/H, DT 255/H/H-RC, DL 255 H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

K 14 passend für RK 514/H, DT 514/H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

K 14B passend für RK 514BH, DT 514BH/BH-RC, DL 514BH, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250

PK 2 C passend für RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H