

imes-icore Coritec 350i PRO



Artikelnr.: 722778

Hersteller: imes-icore

Preis auf Anfrage

- **Integrierter Steuer-PC, Touch-Bedienfeld** und vorinstallierte Steuersoftware Remote DENTAL 2.0
- **5-Achs Bearbeitung** (3+2 und Simultan)
- **Nass- und Trockenbearbeitung¹** von Zirkondioxid, Aluminiumoxid, Wachs, PMMA, Kunststoffe, Glas-, Feldspat-, Hybrid- und Lithium-Disilikat-Keramik, CoCr und Titan
- Verarbeitung von Ronden und Blocks
- 20-fach Werkzeugwechsler
- Werkzeugaufnahme 6 mm Schaft
- Monoblock Basis aus Polymer-Beton
- Hochauflösende dynamische Servomotoren
- **Integrierte Temperaturkompensation²**
- HF-Spindel bis 60.000 U/min (Jäger)
- **Nullspannsystem** für Einsatz unterschiedlicher Adapter und Spannsysteme
- **Starterkit 350i**, Fräswerkzeuge, Rohlinge, Ersatzspannzange, etc.

¹ Für den Betrieb wird Druckluft sowie eine Absaugung benötigt

² Höhere Genauigkeit durch Anpassung der Schleifschritte auf die Gerätetemperatur

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Ausstattung „ION“ ³ - Ionisator und Fräskammerauslass
Ausstattung „Loader“ ³ , Blankwechselsystem für bis zu 12 Rohlingen(6 Blankhalter inklusive)
Ausstattung „PRO+“ ³ Ausstattung wie „PRO“ mit zusätzlicher Wasserkühlung und leistungsstarken 3- Fach Hybrid-Kugellagerete 2,5 kw Frässpindel inkl. 690W Kühlaggregat
iCAM V5 Smart, Hochleistungs-CAM SW, 5-Achs-Simultanbearbeitung inklusive Implantat-Modul (Updates: € 950,-/Jahr)

iCAM V5 Smart Expert, Hochleistungs-CAM SW, 5-Achs-Simultanbearbeitung inklusive Implantat-Modul und Zugang zur komplett offenen Entwicklungsoberfläche zur Entwicklung eigener Frässtrategien (Updates: € 950,- zzgl. MwSt. /Jahr)
Dell HighEnd PC mit 22“ TFT Monitor für iCAM V5 Software
iVAC eco+ Absauganlage
iVAC pro+ Absauganlage, Selbstreinigungsautomatik, Teflon-Filterpatrone (wartungsfrei)
Dürr Kompressoren für CAD/CAM
Maschinentisch 350i ohne Loader
Maschinentisch 350i mit Loader
Anlieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und Schulung des Coritec 350i Maschinensystems vor Ort (2 Tage) durch imes-icore (inkl. Reise- und Übernachtungskosten)

³Eine spätere Nach- bzw. Umrüstung ist nicht möglich!

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.