


Roland DWX-4 Fräsmaschine



Artikelnr.: 722822

Hersteller: DG Shape (Roland DG)

Preis auf Anfrage

- 4-Achs Simultan-Trockenbearbeitung¹ von Zirkondioxid, Wachs, PMMA und Hybridkeramik
- Pin-Blockgröße bis 85 x 40 x 22 mm
- 2-fach Werkzeugwechsler
- Negativ Ionengenerator, verhindert Staubansammlungen
- Fräser-Set für Hybridkeramik (1,0 und 0,6 mm)
- Millbox CAM Software²
- Automatische Korrekturvorrichtung
- Staubauffangschlauch
- 1 Jahr Garantie

¹ Für das Betreiben ist 0,2 - 2 Bar Druckluft sowie eine Absaugung mit Filterklasse H12 nötig.

² Offen für STL-Konstruktionsdatenimport von CAD Software, wie zum Bsp.: Dental Designer, Exocad, inLab, etc. **Wird keine CAM-Software benötigt, kann der Sonderpreis um € 1.800,- reduziert werden.**

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Terra Notebook für CAM-Software und zur Gerätesteuerung
Roland DustPro Universal Absaugung
Renfert Silent CompactCAM, sehr leise Absaugung, beutellos, SPS-Schnittstelle* und Schnittstellenkabel „Typ B“ *Bidirektionale Kommunikation zwischen Fräsmaschine und Absaugung

Multi-Pin-Halter ZV-4D, zur Aufnahme von bis zu vier Blocks
Ronden Halter (98,5 mm)
4-fach Werkzeugwechsler (nicht in Kombination mit dem Multi-Pin-Halter einsetzbar)
Fräser-Set für ZO ² , PMMA & Wachs (ø 0,8, 1,0 & 2,0 mm)
Fräser Set für Hybridkeramik (ø 0,6 und 1,0 mm)
Fräser 2,0 mm für Hybridkeramik
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.