

CADstar CS.Neo2Max

Artikelnr.: 745109

Hersteller: CADstar



Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- **Genauigkeit von 5µm nach ISO 12836**
- Technologie: Streifenweißlicht
- **8 Kameras 48 MP pro Aufnahme (Farbe)**
- **Deep View Quad-Cam Scan Technik**
 - Interdentale Bereiche werden ohne Nachscannen erfasst
- **Dual Scan** - OK und UK können gleichzeitig gescannt werden
- **Auto Occlusion** – Automatische Bisszuordnung
- Vollintegrierbar in die Exocad Software*
- Offenes System: STL-, PLY-, 3Shape, Gamma und OnyxCeph Export möglich
- Extrem schnelle Scan bei gestochen scharfer Qualität
 - **Ganzkieferscan in 5 Sekunden**
- Inkl. 2 Jahre Garantie**
- **Ultra Performance Workstation inkl. 24“ Monitor**

*Exocad Dental CAD Software auf Anfrage

** Inkl. 48 Std. Expressreparatur bzw. Gerätetausch, Kostenloser Support im Garantiezeitraum. Garantie auf 4 Jahre erweiterbar!