

## GERL.Mill 5.8



Artikelnr.: 756277

Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 37.640,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Produkteigenschaften:

- 5 simultan arbeitende Achsen
- Nass\*- und Trockenbearbeitung für Zirkon, Glaskeramik, PMMA, Wachs, Komposit, Titan und NEM
- Automatischer 8-Fach Rondenwechsler
- Höchste Präzision durch 600 W Synchronspindel mit 4-Fach Hybridkeramik-Kugellager
- 3 Ionisatoren – verminderter Reinigungsaufwand bei der Bearbeitung von PMMA
- Maschinenbett aus massivem Gusskörper für geringste Vibrationen im Betrieb
- 16 Fach Werkzeugwechsler
- **Werkzeug Starter Set inklusive**
- Werkstückaufnahme: Ronden 98,5 mm bis 30 mm Höhe / Blöcke bis 45x20x20 mm
- **Inkl. CAM Software**
- **1 Jahr Garantie**

\*Optionale Nass-Schleif-Option erforderlich

\*\*Für den Betrieb wird Druckluft von mindestens 6bar und 60 l/min benötigt

### Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Nass-Schleif-Option	€ 3.680,- zzgl. MwSt.
Blockhaltersset 3 Fach	€ 179,- zzgl. MwSt.
PreFace Abutmenthalter	€ 990,- zzgl. MwSt.
NT-Preform Abutmenthalter	€ 940,- zzgl. MwSt.

DESS Abutmenthalter	€ 730,- zzgl. MwSt.
Magnetischer Blankhalter	€ 200,- zzgl. MwSt.
Absaugung Silent PowerCAM EC inkl. Schnittstellenkabel	€ 2.680,- zzgl. MwSt.
Tec MILL.Liquid – 1 Liter	€ 24,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 1.200,- zzgl. MwSt.