

GERL.Mill R5



Artikelnr.: 773851

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 56.650,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 5-Achs Nass- und Trockenbearbeitung* für Glaskeramik, PMMA, Wachs, Komposit, Zirkon, Titan, NEM
- Automatischer 10-Fach Rondenwechsler
- Höchste Präzision durch Fräsen und Schleifen in Ultra-HD
- Feingewuchtete Elektronische Schnelfrequenzspindel mit 100.000 U/min
- Integrierter PC mit Touchscreen und WLAN
- 16 Fach Werkzeugwechsler
- DirectClean – Automatisierte Reinigung zwischen Nass- und Trockenbearbeitung
- **Werkzeug Starter Set (28-teilig) & Administration Tool Board inklusive**
- Werkstückaufnahme: Ronden 98,5 mm bis 40 mm Höhe / Blöcke bis 40x20x20 mm
- **Inkl. CAM Software**
- **1 Jahr Garantie plus 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie** (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

*6Bar Druckluft bei 100 l/min erforderlich

Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter CAM-Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Absaugung Silent PowerCAM EC inkl. Schnittstellenkabel	€ 2.450,- zzgl. MwSt.
PreFace®- Abutmenthalter für HinriMill Z4, 1-fach	€ 680,- zzgl. MwSt.
NT-Preform®-Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 720,- zzgl. MwSt.

DESS-Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 550,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 1.200,- zzgl. MwSt.