

Orangedental EASY MILL 4



Artikelnr.: 792135

Hersteller: Orangedental GmbH & Co.KG

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- 4-Achs Nassschleifmaschine für vollgesintertes Zirkon, Glaskeramik, PMMA und Komposit
- Bedienung über integrierten Touchscreen
- WorkNC CAM-SW
- 400W Hochfrequenz-Spindel mit 60.000 U/min.
- Werkzeug Starterset
- 3-Fach Werkzeugwechsler
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks
- Integrierter 5 Liter Kühlwassertank
- **Starterset PERFIT FS Multiblocks** (Zirkon vollgesintert) 10 Blöcke in den Farben A2 & A3
- **Gewicht 40 Kg**
- **CAM Software**
- **1 Jahr Garantie**

Voraussetzung für den Betrieb: Druckluft min. 100 l/min. bei 6bar

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Unterschrank EASY MILL 4
Kompressor EASY Mill4 (125 Liter Flüsterkompressor)
Exocad Chairside CAD Mill Bundle (ab dem 2. Jahr kostenpflichtig)
CAD/CAM Notebook Orangedental
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal