



Diamantscheiben 355

Stück doppelseitig, starr, gelb extra-fein, HP, Figur 355 SF, 0,22 mm, ISO 190



Artikelnr.: 83807

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.012 kg

Höhe: 55 mm

Breite: 30 mm

Länge: 30 mm

€ 12,27

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe doppelseitig, starr, gelb extra-fein, HP, Figur 355 SF, 0,22 mm, ISO 190

Zum Abtrennen von Gusskanälen bei Presskeramik.

- Max. Drehzahl (ISO 066 - 093) 40.000 U/min., opt. Drehzahl 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 100 - 127) 30.000 U/min., opt. Drehzahl 15.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 130 - 300) 25.000 U/min., opt. Drehzahl 12.500 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 450) 20.000 U/min., opt. Drehzahl 10.000 U/min.