

Roland DWX-42W Fräsmaschine

Artikelnr.: 908297

Hersteller: DG Shape (Roland DG)



Preis auf Anfrage

- 4-Achs-Nassschleifeinheit¹ für Glaskeramik, Hybridkeramik & Komposit
- Herstellung von PreFace-Abutments aus Titan
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 40x20x20mm
- Netzwerkfähig
- **Millbox CAM Software²** für DWX-42W
- Detektionsstift
- **ZGB Fräsersatz für Glaskeramik und Komposit** (∅ 1,0 und 0,5 mm)
- Automatische Korrekturvorrichtung (Kalibration)
- Klemme für Blockwerkstück
- Sechskant Schraubendreher und Schlüssel
- Filter für Kühlmittel tank + zwei Ersatzfilter
- **Additiv für Kühlmittel³**
- **Destilliertes Wasser 5l**
- **Druckluftschlauch 3m mit Euro Druckluftverbinder 3/4 Zoll?**
- 1 Jahr Garantie

¹ Für den Betrieb werden lediglich 3 bar und 39l/min Druckluft benötigt

² Offen für STL-Konstruktionsdatenimport von CAD Software, wie zum Bsp.: 3Shape, Exocad, DentalWings, Sirona etc.

³ Als Kühlmittel wird destilliertes Wasser benötigt.

?Wird eine andere Größe benötigt, ist das bei Bestellung anzugeben.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Millbox 42W Maintenance (Software Updates, Upgrades, Service & Support) p.a.

Terra Laptop für CAM Software und zur Gerätesteuerung
Fräser ZGB 2,5 mm für Glaskeramik & Komposit
Fräsersatz ZGB für Glaskeramik & Komposit (ø 0,5 & 1,0 mm)
Dürr Kompressoren für CAD/CAM
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal

*Empfohlene Mehrausstattung „**fett**“ markiert.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.