

SONOREX DIGITEC DT 255

Stück ohne Heizung



Artikelnr.: 92439

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 6.3 kg

Höhe: 365 mm

Breite: 280 mm

Länge: 495 mm

€ 1.091,80

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallbad ohne Heizung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

- Pulsfunktion
- Abwischbare Bedienung
- SweepTec für homogenes Schallfeld
- Schnellentgasungsfunktion