



## DIATECH CERASHINE PLUS

Packung 10 Stück RA, Figur 243 Flamme, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 94787

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 50 mm

Länge: 110 mm

**€ 37,31**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 10 Polierer RA, Figur 243 Flamme, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Keramik, Metall
- Drehzahl 7.000-10.000 U/min., Drehzahl Twister: 10.000-12.000 U/min.