

# Reitel Poliret



Sonderposten

Artikelnr.: RP615634

Hersteller: Reitel Feinwerktechnik

**€ 3.990,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Sonderposten

## Produkteigenschaften:

**Leistungsstarker drehzahl geregelter 550-Watt Motor für den Dauereinsatz. Integrierte leistungsstarke Absaugung mit waschbaren Filterbeuteln bei 40 °C zum schnellen, wirtschaftlichen und sicheren Schleifen, Polieren, Aufräumen, Säubern und Bürsten von Metall- und Kunststoffobjekten. Edelstahl-Polierspindeln sorgen für hohe Langlebigkeit im stark beanspruchten Bereich. Arbeitsfeldbeleuchtung und Sichtschutzscheiben aus Sicherheitsglas für höchsten Arbeitskomfort. Die Poliertröge lassen sich zum Reinigen leicht herausnehmen. Getrennt einstellbare Absaugkanäle / Filterbeutel austauschbar.**

## Technik

- Antriebsmotor mit stufenloser Drehzahlregelung
- Leistungsstarke Absaugung
- Filterbeutel auswaschbar und leicht wechselbar
- Not-Aus Schalter mit Wiederanlaufschutz
- LED Arbeitsfeldbeleuchtung
- Ablageschale für Polierteile
- Polierspindeln und Gehäuse aus Edelstahl

**Die Drehzahl-Anzeige zeigt die tatsächliche Geschwindigkeit zuverlässig an und ermöglicht so exakt gleiche Bedingungen und reproduzierbare Ergebnisse.**

Wareneingangsjahr: 2023